




384603



## Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Impulsstroom  | 10 A |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Uitvoering

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bedieningselement | Korte draaihendel |
| Aantal polen      | 1                 |

#### Materiaal

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiaal   | Metaal<br>Kunststof |
| Transparant | Nee                 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Diepte                   | 42 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Bediening en signalering

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Aantal toetsen       | 0               |
| Type drukknop        | Enkele drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee             |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk      |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

#### Geschikt voor

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Serie berker 1930/Glas / Serie berker R.classic |
|-------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|