




384603



1930/Glas/R.c - botão inversor rotativo

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Pega rotativa curta
Número de polos	1

Materiais

Material	Metal Plástico
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Impressão	Sem gravação
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Adequado para

Serie 1930/Glas / Serie R.classic

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----