




384603

Jezgro okretnog tastera - NO ili NC

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Broj polova	1

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker serija 1930/Glas / Berker serija R.classic

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----