




384603



Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, serie 1930/glas/R.classic

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Krátká otočná rukojeť
Počet pólů	1

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	0
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

Berer serie 1930/Glas / Berker Serie R.classic

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----