



384603



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κοντή περιστροφική λαβή
Αριθμός πόλων	1

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	42 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	0
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Serie R.classic / Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----