




384603



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Ρεύμα διακοπής          | 10 A |
| Ρεύμα στιγμιαίας επαφής | 10 A |

#### Τάση

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 250 V |
|-----------------|-------|

#### Αρχιτεκτονική

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Κοντή περιστροφική λαβή |
| Αριθμός πόλων                | 1                       |

#### Υλικά

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Υλικό   | Μέταλλο<br>Πλαστικό |
| Διάφανο | Όχι                 |

#### Διαστάσεις

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος                                 | 71 mm |
| Πλάτος                               | 71 mm |
| Βάθος                                | 42 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 35 mm |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Αριθμός μπουτόν            | 0                   |
| Τύπος μπουτόν              | Μονό μπουτόν πίεσης |
| Με επαφή σήματος ανάδρασης | Όχι                 |

#### Συνδεσιμότητα

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Είδος σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες |
|----------------|--------------------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |

#### Κείμενο

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Σήμανση        | Χωρίς επιτύπωση        |
| Είδος σύνδεσης | Με βιδωτούς ακροδέκτες |

#### Κατάλληλο για

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic |
|-------------------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|