




384603



## Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, serie 1930, klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                        |      |
|------------------------|------|
| Omkopplingsström       | 10 A |
| Monmentan kontaktström | 10 A |

#### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

#### Arkitektur

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Styr/manöverelement | Kort vridhandtag |
| Antal poler         | 1                |

#### Material

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Material    | Metall<br>Plast |
| Transparent | Nej             |

#### Dimensioner

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Höjd                          | 71 mm |
| Bredd                         | 71 mm |
| Djup                          | 42 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 mm |

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Kontroller och indikatorer

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Antal knappar                       | 0                |
| Antal tryckknappar                  | Enkel tryckknapp |
| Med kontakt för återkopplingssignal | Nej              |

#### Anslutning

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Text

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Präglad        | Utan symbol           |
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar |

#### Lämplig för

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Hager Serie 1930/Glas / Serie Hager R classic |
|-----------------------------------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|