



384603



Кнопка поворотна 10A/250B 1930/Glas/R.classic

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Коротка поворотна ручка
Кількість полюсів	1

Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	0
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

Сумісний із

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----