




384603



Кнопка поворотна 10A/250B 1930/Glas/R.classic

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	0
------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Сумісний із

Berker Serie 1930/Glas / Berker serie R.classic

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----