



384600



Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Uitvoering

Bedieningselement Korte draaihendel

Aantal polen 1

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Diameter 71 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Type drukknop Enkele drukknop

Met terugmeldcontact Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Met spreidklemmen

Schakelmodus Wisselcontact

Aansluitwijze Met schroefklemmen