



384600



1930/GIs/Plzz - botão inversor rotativo

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Pega rotativa curta

Número de polos 1

Materiais

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Diâmetro 71 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 0

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Com contacto de sinal de feedback Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Com garras de expansão

Modo de comutação Contacto de comutação

Tipo de ligação Com terminais de parafuso