



384600



1930/Gls/Plizz - botão inversor rotativo

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de giro curto
--------------------------	---------------------

Número de polos	1
-----------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	42 mm
--------------	-------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Botão de pressimpresso
--------------------------	------------------------

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Modo de instalação	Com garras de expansão
--------------------	------------------------

Modo de comutação	Contacto de comutação
-------------------	-----------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------