




10123012

Okvir 2-struki, B.3, aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Crvena
RAL kod	3003
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	152,50 mm
Širina	81,10 mm
Dubina	11,70 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da