



10123012

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων | 2 |

Υλικά

| | |
|----------------------|----------------------|
| Χρώμα | Κόκκινο |
| Κωδικός RAL | 3003 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Μέταλλο |
| Μεταχείριση | Ανοδιωμένο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|-----------|
| Ύψος | 152,50 mm |
| Πλάτος | 81,10 mm |
| Βάθος | 11,70 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια Κάθετα |
|---------------------------|---------------------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |

Κείμενο

| | |
|---------------------|---|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικκίτρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|---|

Βιωσιμότητα

| | |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |