




936512501

Wipschakelaar, bruin, mat, berker Integro

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Bruin

RAL-code 8017

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie
Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 55.50 x 55.50 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 1-polig

Duurzaamheid

RoHS conform Ja