



10123004

B.3 Ramka 2-krotna, alu/antracyt

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	2
Liczba modułów	2

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Aluminium Metal
Obróbka	Anodowane

Wymiary

Wysokość	90,70 mm
Szerokość	152,10 mm
Głębokość	9,50 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
----------------------------	--------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie zaciskowe Do montażu pionowego i poziomego
--------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak