



10123004

**Okvir 2-struki, B.3, aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	2
Broj modula	2

**Materijali**

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

**Dimenzije**

Visina	90,70 mm
Širina	152,10 mm
Dubina	9,50 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da