



10123004

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	2
Αριθμός στοιχείων	2

#### Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο Μέταλλο
Μεταχείριση	Ανοδιώμενο

#### Διαστάσεις

Ύψος	90,70 mm
Πλάτος	152,10 mm
Βάθος	9,50 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικκίτρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι