



10123004

**Ram 2-fack, Aluminium, B.3, Aluminium, antracit innerram**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

**Material**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Aluminium           |
| RAL-kod      | 9006                |
| Ytbehandling | Matt                |
| Material     | Aluminium<br>Metall |
| Behandling   | Anodiserad/Eloxerad |

**Dimensioner**

|       |           |
|-------|-----------|
| Höjd  | 90,70 mm  |
| Bredd | 152,10 mm |
| Djup  | 9,50 mm   |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |
|--------------------------------|-------------------------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtåligghet IK    | IK07 |

**Text**

|           |   |
|-----------|---|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|---|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |