



BA760040BL

Goulotte de câblage en PVC BA7 60x40mm gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur de la fente | 6 mm |
| Largeur de la fente | 6,50 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matières

| | |
|---------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
|---------|-------------------------|

Fonctions

| | |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

| | |
|------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
|------------------------------------|----|

Sécurité

| | |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

Matières

| | |
|---------|------|
| Couleur | Bleu |
|---------|------|

Architecture

| | |
|----------|----|
| Flexible | No |
|----------|----|

Configuration

| | |
|----------------|------------|
| Paroi latérale | Avec fente |
|----------------|------------|

Durabilité

| | |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|