



47746096

**WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker Q.3, antraciet gelakt**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Antraciet
RAL-code	7016
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	120 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Hoog

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Functies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Volle afdekplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

---

**Geschikt voor**

Q.x

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij

Ja

RoHS conform

Ja

---