




1096204500

Enj bt rot int 3 p, pos 0, R.1/R.3, noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 58 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 26 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP44

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression Symbole « interrupteur 3 niveaux »

Mode d'installation Pour fixation par vis

Identification

r Disposition d'assemblage Obturateur

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui