




1096204500

R.1/R.3 Płytką czołowa z pokrętle do łącznika 3-poz z pozycją "0" czarny połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 58 mm

Szerokość 58 mm

Głębokość 26 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP44

Nadaje się do wyższej klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk Symbol "przełącznik 3-pozycyjny"

Montaż Do mocowania śrubowego

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Osłona centralna

Odpowiednie do

R. x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak