



ETC225S

### Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Type de contacts	2NO
------------------	-----

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

##### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

##### Textes

Conseil de sécurité	Les contacteurs Humfree ne sont pas adaptés aux cas d'utilisation intensive (alimentés 24h/24 et 7j/7) dans ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
---------------------	---

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5,20 W
Consommation à l'appel	2,20 VA

##### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,85 mm
Profondeur	64 mm

##### Raccordement

Nombre de contacts	2
--------------------	---

##### Equipement

Nombre de contacts NO	2
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm
-------------------	----------------

---

**Architecture**

Nombre de pôles

2