



FN6040PDW

Porte partielle, quadro evo 800x600

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	43 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Métal
Traitement	Laqué

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm

Équipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----