




KDN263AZS

Barre 10 mod 2P avec 1mod d'espace plus auxi 1/2modulaire (Aux1/2mod-LN-space)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Longueur	185 mm
----------	--------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Type de connexion / prise	Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules	10.50
-------------------	-------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui