




KDN263AZS

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm² 63A 10M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Wymiary

Długość	185 mm
---------	--------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami

Pojemność

Liczba modułów	10,50
----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak