



KDN263AZS

Kamrail 10 modulen 2P voor ARFxxxx

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Lengte	185 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	10,50
----------------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----