




KDN263AZS

**Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm<sup>2</sup>/12mod. (L+N+mezera+kontakt)**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

**Architektura**

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 2 |
|------------|---|

**Rozměry**

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 185 mm |
|-------|--------|

**Napětí**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------------|--------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 230 - 400 V |
|--------------------|-------------|

**Připojení**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Průřez plného vodiče | 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|--------------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Fázová přípojnice s vidlicí |
|------------------------|-----------------------------|

**Kapacita**

|              |       |
|--------------|-------|
| Počet modulů | 10,50 |
|--------------|-------|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|