



WNE025

Poussoir Cubyko porte-étiquette 1F encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Finition	Mat Satiné
----------	---------------

Matériau	Polypropylène (PP)
----------	--------------------

Face arrière interne	Mat
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	40 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	12 mm
--	-------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Avec inscription
------------	------------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----