




28806089

Q.x - Radio Touch, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Frequência de receção RF	87,5 - 108,0 MHz
--------------------------	------------------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Código RAL	9010
------------	------

Acabamento	Aveludado
------------	-----------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Dimensões

Altura	70,80 mm
--------	----------

Largura	141,60 mm
---------	-----------

Profundidade	46,50 mm
--------------	----------

Profundidade da montagem	33 mm
--------------------------	-------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Ligações

Secção transversal do altifalante	1,50 - 1,50 mm ²
-----------------------------------	-----------------------------

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm ²
----------------------------------	-----------------------------

Funções

Relógio DCF integrado	Sim
-----------------------	-----

Equipamento

Tipo de visor	Digital
---------------	---------

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Ligação	Com 2 ligações para altifalante
---------	---------------------------------

Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte Montagem simples e combinada
--------------------	--

Função	Temporizador com função de repetição Temporizador Contagem decrescente Controlo do volume
--------	--

Entrada de extensão	Entrada de extensão para ligar/desligar em separado
---------------------	---