



28806089

## Radio touch Q.x Vit OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Mottagarfrekvens radio 87,5 - 108,0 MHz

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Sammet

Behandling Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd 70,80 mm

Bredd 141,60 mm

Djup 46,50 mm

Inbyggnadsdjup 33 mm

#### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Anslutningsarea högtalare 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Ledararea 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Funktioner

Integrerad DCF-klocka Ja

#### Utrustning

Typ av display Digital

#### Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Skarv Med 2 högtalaruttgångar

Utförande Fastsättning med skruv via stödplatta  
Enkel och kombinationsmontering

Funktion Väckarklocka med snooze-funktion  
God natt-timer  
Nedräkning  
Volymkontroll

Expansionsenhet ingång Expansionsenhets med ingång för separat tryckknapp