



6719323515

Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Grigio |
| Codice RAL | 7011 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 76 mm |
| Larghezza | 147 mm |
| Profondità | 56 mm |

Equipaggiamento

| | |
|----------------------|----|
| Con cavo in ingresso | Si |
|----------------------|----|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

Acessori

| | |
|--------------------------|----|
| Con copertura del telaio | Si |
|--------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

Testo

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | Per installazione orizzontale |
| Tenuta | Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriore |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri | Si |
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |