



6719323515

Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Diepte	56 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor horizontale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja