



FL714L

Porte, orion tech, opaque, pour coffret métallique, 600x400x200mm, plaques de montage

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	600 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	250 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à barillet Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

#### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitements	Thermolaquage
Matériau	Acier

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui