



FZ006NM2

Vrata, desna, multimedija za univers IP44 650x550mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	619 mm
Širina	519 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Perforirana vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Praškasto ofarbano

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Desno
----------------------	-------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bravica

Oprema

Broj sekcija u širinu	2
-----------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da