



FL713L

Porte, orion tech, opaque, pour coffret métallique, 500x400x200mm, plaques de montage

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à barillet Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Équipement

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui