



Ormar Orion.tech, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	400 mm
Dubina	200 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	Brava Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj otvora ploče	2
-------------------	---

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	1
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	630 A
----------------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da