



VZ096

PORTE DE RECHANGE POUR VE212

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	273 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	17 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Couleur	Gris pierre
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	2

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui