



VZ095

### PORTE DE RECHANGE POUR VE118

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	148 mm
Largeur	388 mm
Profondeur	17 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

##### Matière

Couleur	Gris pierre
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

##### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet

##### Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	1

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui