



FL716L

Quadro in lamiera con porta cieca H600 L600 P250 orion.tech

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	600 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	250 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 8 mm
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì