



HXW044HK

### Commande motorisée x630/P630 100-240VAC sans Auto-Reset + clé

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension circuit de commande en CA	100 - 240 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Avec fonction auto reset	Non
--------------------------	-----

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui