



6768803525

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
Märkspänning	250 - 250 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	48 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordningsstift
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Ja
Med signallampa	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Nej
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP55

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Text

Präglad	Utan symbol
Avsäkring	Utan petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja