



30863522

Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, polarna bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55 x 55 mm
Ugrađena dubina 12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Tekst

Vrsta veze Sa N-klemom
Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Sa plavim LED 230 V
Za osvjjetljenje