



VS118TJ

Ormar, Golf, NŽ, 1 red, 18M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 400 - 400 V |
|---------------|-------------|

##### Instalacija, montaža

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne               |
| Montiranje na                           | Montaža u zid/PŽ |

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 63 A |
|----------------|------|

##### Oprema

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Broj šina             | 1  |
| Broj redova           | 1  |
| Broj sekcija u širinu | 1  |
| Sa bravom             | Ne |
| Ima N klemni blok     | Da |

##### Kapacitet

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 18 |
|-------------|----|

##### Funkcije

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sa uvodima za provodnike | Da |
|--------------------------|----|

##### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 252 mm |
| Širina | 390 mm |
| Dubina | 99 mm  |

##### Poklopac, vrata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 1 |
| Broj brava        | 0 |

##### Dimenzije

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broj jedinica širine | 18 |
|----------------------|----|

##### Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Da |
|----------------------------|----|

##### Materijali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materijal | Plastika     |
| RAL kod   | 9010         |
| Boja      | Čista bijela |

##### Oprema

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Da |
| Ima montažnu ploču            | Ne |

##### Materijali

|            |    |
|------------|----|
| UV otporno | Ne |
|------------|----|

##### Sigurnost

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II       |
| Otpornost na udarce IK        | IK07                       |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40                       |
| Vrsta zaključavanja           | Uklopna brava<br>Bez brave |
| Ispitivanje užarenom žicom    | 650 °C                     |