



ESC125S

## Tekniska egenskaper

### Anslutning

Anslutningstyp	1NO
----------------	-----

### Elektrisk ström

Märkström	25 A
-----------	------

### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

### Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Nominell isolationsspänning Ui	250 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

### Användning

Driftskategori	AC-7a/AC-7b
----------------	-------------

### Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,70 W
Absorberad startström	2,50 VA

### Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,85 mm
Djup	60 mm

### Utrustning

Antal slutande kontakter	1
Antal NC-kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

### Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm
-----------------------------	----------------

### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----