



EPN050

Tillbehör till impulsrelä för att få funktion Lokal-central Släck/Tänd

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1 A
-----------	-----

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
-------------------	--------------------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	85 mm
------	-------

Bredd	8,90 mm
-------	---------

Djup	58 mm
------	-------

Illustrationer | teckningar

