



EPN052

Tillbehör till impulsrelä för att få funktion Central Släck/Tänd

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 1 A |
|-----------|-----|

##### Kapacitet

|               |      |
|---------------|------|
| Antal moduler | 0,50 |
|---------------|------|

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|---------------------------------|-------------|

##### Anslutning

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Area solid ledare | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------------|

##### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0,10 W |
|--------------------------------------------|--------|

##### Dimensioner

|      |       |
|------|-------|
| Höjd | 85 mm |
|------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 8,90 mm |
|-------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Djup | 58 mm |
|------|-------|

#### Illustrationer | teckningar

