



WXF112

Chargeur USB gallery

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Type de connecteur/prise USB

A

Dimensions

Hauteur

40 mm

Largeur

40 mm

Profondeur

32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

32 mm

Equipement

Nombre de sorties

2

Accessoires

Avec fusible miniature

Non

Matière

Couleur

Noir

Code RAL

7021

Matériau

Polycarbonate (PC)

Puissance

Puissance de sortie

15 W

Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de sortie

5 - 5 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

3 A

Courant de sortie

3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles

Avec 2 prises USB type A

Fusible

Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui