



WXF112

Chargeur USB gallery

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	A

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible miniature	Non
------------------------	-----

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	7021
Matériau	Polycarbonate (PC)

Puissance

Puissance de sortie	15 W
---------------------	------

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui